


4 YOLLU VANA KULLANMA KILAVUZU



MODEL	R 22 NOMİNAL KAPASİTE	Çalışma Basınç Farkı		Bağlantı Borusu		Uygun Olduğu Güç (Hp)
		Max.	Min.	Emme	Basma	
		Mpa	Mpa	inch	inch	
DHF-5	4000 W	2,25	0,25	5/16	3/8	0,75-1,5
DHF-9	9000 W		0,3	3/8	1/2	0,75-2
DHF-11	11000 W		0,34	1/2	5/8	2-4
DHF-20	20000 W		0,34	1/2	3/4	3/8
DHF-34	34000 W		0,34	3/4	7/8	7,5-12
DHF-45	45000 W				7/8	1 1/8

ÇİHAZ BAKIM ONARIM VE SERVİS KOŞULLARI:

1. Cihaz su, rutubet ve aşırı tozdan korunacak şekilde muhafaza edilmelidir.
2. Cihaz içerisinde kullanıcının tamir edebileceği veya değiştirilebileceği bir parça bulunmamaktadır bu nedenle cihazın içinin açılması gerek cihaz gerekse insan sağlığı için tehlikelidir. Ürün ile ilgili problemlerin oluşması dahilinde ürünün ithalatçısı "ATILIM İÇ VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ" ne başvurulması gerekir.
3. Ürün belirlenmiş kullanıcı hatalarından doğan sorunlar, suyla veya kaynak ateşiyle yoğun temas veya şiddetli darbelere maruz kalma sonucu meydana gelmiş sorunlar haricinde 2 yıllık bire bir yenileme garantisi bulundurulur. Bu kapsamda kullanıcıya sorun ile ilgili yanıt ve çözüm en geç 30(otuz) iş günü içerisinde sunulur.
4. Ürünleri zarar vermeyecek şekilde, üst üste fazla istiflenmeden, sarsıntı ve darbelere maruz bırakmadan hareket etmeye özen göstererek taşıyınız.
5. Uygun sıcaklık ve nem aralığında kullanmaya özen göstermeyi unutmayın. Aksi durumda bir davranış cihaza kullanıcı kaynaklı problem olarak kabul görür.
6. Çalışma basıncını, sibopsuz modellerde 35 BAR'dan, siboplu modellerde is 40 BAR'dan yüksek değerlere çıkartmayınız.

ÜRETİCİ:

İHRACATÇI:

TAIZHOU GUOTAI IMP. AND EXP. CO LTD
21 WUYI ROAD, TAIZHOU, JIANGSU CHINA
Tel :0086 523 6866819 Fax: 00 86 523 6865000

İTHALATÇI:

ATILIM İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ
Dolapdere cad. No:157 Pangaltı/İstanbul
Tel:0212 230 73 57 – 231 05 01 Fax: 0212 248 01 81

YETKİLİ SERVİS:

ŞAFAK TİCARET – HASAN ŞAFFAK
Kemer kaya Mah. Küçük sok. No:10 Trabzon
Tel: 0462 321 30 42 Fax: 0462 326 04 91